

Garant
Natražni upuštač 180 °, maks. Ø upuštanja D: 26mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	217180 26
GTIN	4045197196934
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

S jednom reznom oštricom (z = 1).

Napomena:

Dimenzija e = programska dimenzija (informacija se nalazi na kraju stranice). GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s bitom br. **674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

L ₃	60 mm
Ø drške D _s h6	20 mm
Izvedba drške	Whistle Notch
Duljina izboja L ₁	82 mm
Programska dimenzija e	5,05 mm
Ø vijenca d ₁	25 mm
Broj oštrica Z	1
Minimalni Ø d _{min}	17 mm
L ₂	67 mm
Ø upuštanja D	26 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260142

Unutarnje hlađenje	da
Ukupna duljina	132 mm
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Upuštači

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Stezni vijak Tip 1	219795 1
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2