

Garant**Cirkularno glodalo, s navojem, čelik, tip: 27/M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217253 27/M10
GTIN	4045197597908
Razred artikla	21Q

Opis**Napomena:**

Stvarna dubina uboda S_{maks} izračunava se na sljedeći način: $(D-d_1) / 2$.

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: da

Najmanji \varnothing rupe D: 22 - 37 mm

Veličina navoja M: M10 mm

za tip ploča: P26

Unutarnji \varnothing d_1 : 18 mm

maksimalna dubina reza S_{maks} : 9,5 mm

Duljina izboja L_1 : 18 mm

Tehnički opis

Najmanji \varnothing rupe D	22 - 37 mm
Veličina navoja M	M10 mm
Unutarnji \varnothing d_1	18 mm
maksimalna dubina reza S_{maks}	9,5 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	22,6 mm
Garnitura steznih vijaka	219819 (20IP; 5,7 Nm)

Duljina izboja L ₁	18 mm
Izvedba drške za tip ploča	s navojem P26
Ø bušenja	16 mm
Dubina navoja	18 mm
Unutarnje hlađenje	da
Materijal glodala	s navojem, čelik
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Cirkularno glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219819
---------------------------------------------------	--------