

Garant
Cirkularno glodalo, tvrdi metal, tip: 27L

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	217252 27L
GTIN	4045197216557
Razred artikla	21Q

Opis
Napomena:

Stvarna dubina uboda S_{maks} izračunava se na sljedeći način: $(D-d_1) / 2$.

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: da

za tip ploča: P26

Najmanji \varnothing rupe D: 22 - 37 mm

Unutarnji \varnothing d_1 : 15,5 mm

maksimalna dubina reza S_{maks} : 10,75 mm

Duljina izboja L_1 : 25 mm

Ukupna duljina L_{ukupno} : 109,6 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	109,6 mm
\varnothing drške D_s h6	16 mm
Garnitura steznih vijaka	219819 (20IP; 5,7 Nm)
Unutarnji \varnothing d_1	15,5 mm
Izvedba drške	cilindrično
Najmanji \varnothing rupe D	22 - 37 mm
maksimalna dubina reza S_{maks}	10,75 mm
Duljina izboja L_1	25 mm

Drška	DIN 6535 HA
za tip ploča	P26
Unutarne hlađenje	da
Dubina navoja	21,5 mm
Materijal glodala	tvrdi metal
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Cirkularno glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219819
---	--------