

Garant**VHM vretenasto glodalo, Dijamant, Ø f8 DC: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	209713 8
GTIN	4045197512512
Razred artikla	11Y

Opis**Izvedba:**

S **dijamantnom prevlakom sp³** najnovije generacije, za siguran proces obrade **vlaknima ojačanih kompozita, GFK, CFK i grafita.**

Geometrija reznih oštrica koja ima dinamično djelovanje.

Tehnički opis

Ø reza D _c	8 mm
Posmak f _z za glodanje utora u GFK, CFK	0,05 mm
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	25 mm
Oslobađanje Ø D ₁	7,8 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Broj zubi Z	4
Posmak f _z za glodanje utora u grafitu	0,05 mm
Ø drške D _s	8 mm
Ukupna duljina L	63 mm
Duljina rezne oštrice L _s	19 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HA s h6
Tolerancija nazivnog Ø	f8

Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	Dijamant
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	crna
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
PVDF GF20	prikladno	200 m/min	N
POM GF25	prikladno	190 m/min	N
PA 66 GF30	prikladno	170 m/min	N
PEEK GF30	prikladno	150 m/min	N
PTFE CF25	prikladno	180 m/min	N
PEEK CF30	prikladno	160 m/min	N
Hibridi	prikladno		
Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno	350 m/min	N
GFK	prikladno	190 m/min	N
GFK, CFK	prikladno	190 m/min	N
Grafit	prikladno	340 m/min	N
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

Usluge

Brušenje tip HB

129100 HB