

**Garant****Cirkularno glodalo, tvrdi metal, tip: 12L****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217252 12L
GTIN	4045197542670
Razred artikla	21Q

**Opis****Napomena:**

Stvarna dubina uboda  $S_{maks}$  izračunava se na sljedeći način:  $(D-d_1) / 2$ .

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: da

za tip ploča: P12

Najmanji  $\varnothing$  rupe D: 9,6 - 11,7 mm

Unutarnji  $\varnothing$   $d_1$ : 7 mm

maksimalna dubina reza  $S_{maks}$ : 2,35 mm

Duljina izboja  $L_1$ : 32 mm

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 82 mm

**Tehnički opis**

Unutarnji $\varnothing$ $d_1$	7 mm
maksimalna dubina reza $S_{maks}$	2,35 mm
$\varnothing$ drške $D_s$ h6	12 mm
Garnitura steznih vijaka	219832 (8IP; 1,0 Nm)
Najmanji $\varnothing$ rupe D	9,6 - 11,7 mm
Izvedba drške	cilindrično
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	82 mm
Duljina izboja $L_1$	32 mm
Drška	DIN 6535 HA

za tip ploča	P12
Unutarnje hlađenje	da
Dubina navoja	30 mm
Materijal glodala	tvrdi metal
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Cirkularno glodalo

---

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219832
---	--------