

Garant
Cirkularno glodalo, s navojem, čelik, tip: 18/M6

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	217253 18/M6
GTIN	4045197597885
Razred artikla	21Q

Opis
Napomena:

Stvarna dubina uboda S_{maks} izračunava se na sljedeći način: $(D-d_1) / 2$.

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: da

Najmanji \varnothing rupe D: 14 - 22 mm

Veličina navoja M: M6 mm

za tip ploča: P16

Unutarnji \varnothing d_1 : 11 mm

maksimalna dubina reza S_{maks} : 5,5 mm

Duljina izboja L_1 : 15 mm

Tehnički opis

Garnitura steznih vijaka	219818 (8IP; 3,8 Nm)
Najmanji \varnothing rupe D	14 - 22 mm
maksimalna dubina reza S_{maks}	5,5 mm
Veličina navoja M	M6 mm
Izvedba drške	s navojem
Unutarnji \varnothing d_1	11 mm

Duljina izboja L ₁	15 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	18,5 mm
za tip ploča	P16
Ø bušenja	16 mm
Dubina navoja	15 mm
Unutarnje hlađenje	da
Materijal glodala	s navojem, čelik
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Cirkularno glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219818
---	--------