

Garant**VHM vretenasto glodalo, Dijamant, Ø f8 DC: 10mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 209713 10 |
| GTIN | 4045197512529 |
| Razred artikla | 11Y |

Opis**Izvedba:**

S **dijamantnom prevlakom sp³** najnovije generacije, za siguran proces obrade **vlaknima ojačanih kompozita, GFK, CFK i grafita.**

Geometrija reznih oštrica koja ima dinamično djelovanje.

Tehnički opis

| | |
|---|---------------------------|
| Posmak f_z za glodanje utora u GFK, CFK | 0,06 mm |
| Ø reza D_c | 10 mm |
| Duljina skošenja pod 45° | 0,2 mm |
| Oslobađanje Ø D_1 | 9,7 mm |
| Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje | 30 mm |
| Broj zubi Z | 4 |
| Posmak f_z za glodanje utora u grafitu | 0,06 mm |
| Ø drške D_s | 10 mm |
| Ukupna duljina L | 72 mm |
| Duljina rezne oštrice L_s | 22 mm |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 |
| Tolerancija nazivnog Ø | f8 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA |
| Kut spirale | 45 stupanj |
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj |
| Prevlaka | Dijamant |
| Rezni materijal | VHM |
| Standard | Standard proizvođača |
| Podjela oštrica | nejednako |
| Širina zahvata a_e kod glodanja | Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$ |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Prsten u boji | crna |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--------------------------------|--------------|-----------|---------|
| PVDF GF20 | prikladno | 200 m/min | N |
| POM GF25 | prikladno | 190 m/min | N |
| PA 66 GF30 | prikladno | 170 m/min | N |
| PEEK GF30 | prikladno | 150 m/min | N |
| PTFE CF25 | prikladno | 180 m/min | N |
| PEEK CF30 | prikladno | 160 m/min | N |
| Hibridi | prikladno | | |
| Honeycomb sendvič konstrukcije | prikladno | 350 m/min | N |
| GFK | prikladno | 190 m/min | N |
| GFK, CFK | prikladno | 190 m/min | N |
| Grafit | prikladno | 340 m/min | N |
| mokro minimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno | | |
| Zrak | prikladno | | |

Usluge

Brušenje tip HB

129100 HB