

Garant**Natražni upuštač 180 °, maks. Ø upuštanja D: 57mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	217180 57
GTIN	4045197465726
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

S jednom reznom oštricom (z = 1).

Napomena:

Dimenzija e = programska dimenzija (informacija se nalazi na kraju stranice). GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,5** koristiti s bitom br. **674252 vel. 20IP**.

Tehnički opis

Izvedba drške	Weldon
Broj oštrica Z	1
L ₃	120 mm
Programska dimenzija e	9,55 mm
Ø upuštanja D	57 mm
Minimalni Ø d _{min}	39 mm
Ø drške D _s h6	40 mm
Duljina izboja L ₁	150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219848 (20IP; 5,5 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260158
Unutarnje hlađenje	da
Ukupna duljina	220 mm

Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Upuštači

Pribor

Stezni vijak	219945
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice10-dijelni	219848