



## Alat za vađenje vijaka s uskim žljebovima, tip: 6



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082860 6
GTIN	2050001695390
Razred artikla	04D

### Opis

#### Izvedba:

Od žilavog krom-vanadij-čelika. Oštri rubovi utora čvrsto se hvataju u nabušeni vijak i izvrcu ga. S četverokutnom drškom za korištenje pomoću T ključa ureznika i sl.

#### Upotreba:

Za izvrtanje slomljenih vijaka s desnim navojem (prethodno bušenje  $\varnothing$  prema tablici, okretanje izvrtča za vađenje vijka ulijevo).

#### Odgovara:

Čelik.

#### Napomena:

UNC i UNF navoj dostupni na upit.

### Tehnički opis

Tip	6
prikladno za vijke/klinove	M18 – M24
$\varnothing$ prethodnog bušenja	12 mm
prikladno za prirubnice cijevi (izbočine)	3/8 col
prikladno za	Čelik
Vrsta proizvoda	Zavrtač vijaka