

**Garant****Cirkularno glodalo, s navojem, čelik, tip: 27/M8****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 217253 27/M8  |
| GTIN           | 4045197597892 |
| Razred artikla | 21Q           |

**Opis****Izvedba:****Iznimno uska izvedba** za izradu navoja glodanjem.**Napomena:**Stvarna dubina uboda  $S_{maks}$  izračunava se na sljedeći način:  $(D-d_1) / 2$ .

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: da

Najmanji  $\varnothing$  rupe D: 22 - 37 mm

Veličina navoja M: M8 mm

za tip ploča: P26

Unutarnji  $\varnothing$   $d_1$ : 13,6 mmmaksimalna dubina reza  $S_{maks}$ : 11,5 mmDuljina izboja  $L_1$ : 18 mm**Tehnički opis**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Garnitura steznih vijaka          | 219819 (20IP; 5,7 Nm) |
| Duljina izboja $L_1$              | 18 mm                 |
| maksimalna dubina reza $S_{maks}$ | 11,5 mm               |
| Veličina navoja M                 | M8 mm                 |
| Ukupna duljina $L_{ukupno}$       | 22,6 mm               |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Najmanji Ø rupe D          | 22 - 37 mm         |
| Izvedba drške              | s navojem          |
| Unutarnji Ø d <sub>1</sub> | 13,6 mm            |
| za tip ploča               | P26                |
| Ø bušenja                  | 16 mm              |
| Dubina navoja              | 18 mm              |
| Unutarnje hlađenje         | da                 |
| Materijal glodala          | s navojem, čelik   |
| Izmjena alata              | PowerCard          |
| Vrsta proizvoda            | Cirkularno glodalo |

## Pribor

|   |        |
|---|--------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219819 |
|---|--------|