

Garant
Natražni upuštač 180 °, maks. Ø upuštanja D: 40mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	217180 40
GTIN	4045197281272
Razred artikla	210

Opis

Izvedba:

S jednom reznom oštricom (z = 1).

Napomena:

Dimenzija e = programska dimenzija (informacija se nalazi na kraju stranice). GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,0** koristiti s bitom br. **674252 vel. 15IP**.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	1
L ₂	103 mm
Ø drške D _s h6	32 mm
Minimalni Ø d _{min}	25 mm
L ₃	95 mm
Duljina izboja L ₁	123 mm
Izvedba drške	Whistle Notch
Ø vijenca d ₁	40 mm
Programska dimenzija e	8,05 mm
Ø upuštanja D	40 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	219844 (15IP; 3,0 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	260150

Unutarnje hlađenje	da
Ukupna duljina	183 mm
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Upuštači

Pribor

Stezni vijak	219844
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP