

**Garant**

**Planska glodača glava 45° desni smjer, s provrtom, Ø D / broj pločica Z:  
100/8mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214200 100/8
GTIN	4045197131478
Razred artikla	210

**Opis****Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnički opis**

maksimalni vanjski Ø D <sub>maks</sub>	113 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SE.. 1204..
Ø prihvatne rupe	32 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	50 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	100 mm
Broj oštrica Z	8
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	45 stupanj
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7