



Kutna glodača glava 90° MECX, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 8/1mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 227100 8/1 |
| GTIN | 4960664462728 |
| Razred artikla | 250 |

Opis

Opis:

Poboljšana produktivnost i pri nestabilnim uvjetima obrade zbog vrlo vrlo usko postavljenih pločica. Male sile rezanja i velika stabilnost za malu sklonost vibracijama. Omogućuje više funkcija glodanja kao što su kutno glodanja, ukapanje itd.

Tehnički opis

| | |
|---|----------------------|
| Duljina izboja L_1 | 16 mm |
| Ø drške D_5 h6 | 10 mm |
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 229706 (T6; 0,45 Nm) |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 0703 |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 80 mm |
| maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm |
| Ø reza D_c | 8 mm |
| Broj oštrica Z | 1 |
| Max duljina uranjanja L za α_{maks} | 4 mm |
| Interpolacija Ø D_{maks} | 14 mm |
| Interpolacija Ø D_{min} | 13 mm |
| Kut uranjanja α_{maks} | 2,86 stupanj |
| Ø D_3 | 5 mm |
| Izvedba drške | Cilindrična drška |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Primjena glodala | Glodanje uglova |
| Primjena glodala | Cirkularno glodalo |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Pribor

| | |
|--------------|--------|
| Stezni vijak | 229706 |
|--------------|--------|