



Kutna glodača glava 90° MECX, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 20/4Lmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227100 20/4L
GTIN	4960664462803
Razred artikla	250

Opis

Opis:

Poboljšana produktivnost i pri nestabilnim uvjetima obrade zbog vrlo vrlo usko postavljenih pločica. Male sile rezanja i velika stabilnost za malu sklonost vibracijama. Omogućuje više funkcija glodanja kao što su kutno glodanja, ukapanje itd.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	110 mm
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	6 mm
Ø reza D_c	20 mm
Ø drške $D_s \text{ h6}$	16 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229707 (T6; 0,45 Nm)
Duljina izboja L_1	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 0703
Broj oštrica Z	4
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	16 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	38 mm
Interpolacija Ø D_{min}	37 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,72 stupanj

Ø D ₃	17 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229707
--------------	--------