



## Kutna glodača glava 90° MECX, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 20/5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227100 20/5
GTIN	4960664462834
Razred artikla	250

### Opis

#### Opis:

Poboljšana produktivnost i pri nestabilnim uvjetima obrade zbog vrlo vrlo usko postavljenih pločica. Male sile rezanja i velika stabilnost za malu sklonost vibracijama. Omogućuje više funkcija glodanja kao što su kutno glodanja, ukapanje itd.

### Tehnički opis

Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	110 mm
Duljina izboja $L_1$	20 mm
Ø reza $D_c$	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 0703
Vijak za izmjenjivu pločicu	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø drške $D_s$ h6	20 mm
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Broj oštrica Z	5
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	16 mm
Interpolacija Ø $D_{\text{maks}}$	38 mm
Interpolacija Ø $D_{\text{min}}$	37 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	0,72 stupanj
Ø $D_3$	17 mm

Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Stezni vijak	229707
--------------	--------