



Kutna glodača glava 90° MECX, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 32/8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227100 32/8
GTIN	4960664462919
Razred artikla	250

Opis

Opis:

Poboljšana produktivnost i pri nestabilnim uvjetima obrade zbog vrlo vrlo usko postavljenih pločica. Male sile rezanja i velika stabilnost za malu sklonost vibracijama. Omogućuje više funkcija glodanja kao što su kutno glodanja, ukapanje itd.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 0703
Ukupna duljina L_{ukupno}	130 mm
Ø drške D_s h6	32 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø reza D_c	32 mm
Duljina izboja L_1	30 mm
Broj oštrica Z	8
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	28 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	62 mm
Interpolacija Ø D_{min}	61 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,41 stupanj

Ø D ₃	29 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229707
--------------	--------