

**Kutna glodača glava 90° MEC11T, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z:  
22/2XLmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227300 22/2XL
GTIN	4960664461004
Razred artikla	250

**Opis****Opis:**

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

**Tehnički opis**

maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø reza $D_c$	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 11T3
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	170 mm
Duljina izboja $L_1$	30 mm
Ø drške $D_s$ h6	20 mm
Broj oštrica Z	2
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	15 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	42 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	38 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,76 stupanj
Ø $D_3$	16 mm

Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Stezni vijak	229708
--------------	--------