



Kutna glodača glava 90° MECX, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 14/2Lmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227100 14/2L
GTIN	4960664462759
Razred artikla	250

Opis

Opis:

Poboljšana produktivnost i pri nestabilnim uvjetima obrade zbog vrlo vrlo usko postavljenih pločica. Male sile rezanja i velika stabilnost za malu sklonost vibracijama. Omogućuje više funkcija glodanja kao što su kutno glodanja, ukapanje itd.

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229706 (T6; 0,45 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 0703
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Duljina izboja L_1	18 mm
Ø reza D_c	14 mm
Ø drške D_s h6	12 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	80 mm
Broj oštrica Z	2
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	10 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	26 mm
Interpolacija Ø D_{min}	25 mm
Kut uranjanja α_{maks}	1,15 stupanj

Ø D ₃	11 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229706
--------------	--------