



Kutna glodača glava 90° MECX, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 16/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227100 16/3
GTIN	4960664462766
Razred artikla	250

Opis

Opis:

Poboljšana produktivnost i pri nestabilnim uvjetima obrade zbog vrlo vrlo usko postavljenih pločica. Male sile rezanja i velika stabilnost za malu sklonost vibracijama. Omogućuje više funkcija glodanja kao što su kutno glodanja, ukapanje itd.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø drške D_s h6	16 mm
Ø reza D_c	16 mm
Duljina izboja L_1	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 0703
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Broj oštrica Z	3
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	12 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	30 mm
Interpolacija Ø D_{min}	29 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,95 stupanj
Ø D_3	13 mm

Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229707
--------------	--------