



## Kutna glodača glava 90° MEC11T, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 16/2Lmm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227300 16/2L
GTIN	4960664396030
Razred artikla	250

### Opis

#### Opis:

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

#### Napomena:

Bez unutarnjeg hlađenja.

### Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 11T3
Duljina izboja $L_1$	23 mm
Ø drške $D_s$ h6	12 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Ø reza $D_c$	16 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	100 mm
Broj oštrica Z	2
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	9 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	30 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	26 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	1,27 stupanj

Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Stezni vijak	229708
--------------	--------