



## Kutna glodača glava 90° MECX, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 16/3mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227105 16/3
GTIN	4960664472659
Razred artikla	250

### Opis

#### Opis:

Poboljšana produktivnost i pri nestabilnim uvjetima obrade zbog vrlo vrlo usko postavljenih pločica. Male sile rezanja i velika stabilnost za malu sklonost vibracijama. Omogućuje više funkcija glodanja kao što su kutno glodanja, ukapanje itd.

### Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø reza $D_c$	16 mm
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Duljina izboja $L_1$	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 0703
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	68 mm
Ø drške $D_s$ h6	16 mm
Broj oštrica Z	3
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	12 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	30 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	29 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,95 stupanj
Ø $D_3$	13 mm

Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Stezni vijak	229707
--------------	--------