


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB7635, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214245 INOX
GTIN	4045197302847
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 3,5 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,19 mm
Tip	INOX
Debljina pločica	4,76 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SEKT 1204 AFTN
Vrsta	HB7635
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	215 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	205 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	40 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		