


**Garant**

**Pločica za glodanje utora za sigurnosne prstene, bez skošenja, HB7720, nazivna debljina prstena: 0,9 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217267 0,9
GTIN	4045197542922
Razred artikla	21C

**Opis**

Pločica za glodanje utora za sigurnosne prstene, bez skošenja 0,9 mm Širina utora W –0,03: 0,98 mm

Duljina t za P12: 1,2 mm

Polumjer R: 0,3 mm

**Tehnički opis**

Nazivna mjera debljina prstena	0,9 mm
Širina utora W –0,03	0,98 mm
Duljina t za P12	1,2 mm
Polumjer R	0,3 mm
Vrsta	HB7720
Vanjski Ø D	9,6 mm
Tip	P12
Broj oštrica Z	3

Vrsta proizvoda

Umetak za rezanje za  
cirkularno glodanje**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	400 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	300 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	250 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	60 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	45 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno	35 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	60 m/min	S
GG(G)	prikladno	120 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		