


Garant**SEKA 1204 AFTN, HB7720, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214270 ST1400
GTIN	4045197319470
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p, maks} = 3,5$ mm.Posmak f_z po zubu: 0,19 mm**Tehnički opis**

Posmak f_z po zubu	0,19 mm
Tip	ST1400
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SEKA 1204 AFTN
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	235 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	230 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	220 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	105 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		