



Kutna glodača glava 90° MECX, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 17/3Lmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227100 17/3L
GTIN	4960664462780
Razred artikla	250

Opis

Opis:

Poboljšana produktivnost i pri nestabilnim uvjetima obrade zbog vrlo vrlo usko postavljenih pločica. Male sile rezanja i velika stabilnost za malu sklonost vibracijama. Omogućuje više funkcija glodanja kao što su kutno glodanja, ukapanje itd.

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229707 (T6; 0,45 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Ø reza D_c	17 mm
Ø drške D_s h6	16 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	100 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 0703
Duljina izboja L_1	20 mm
Broj oštrica Z	3
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	13 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	32 mm
Interpolacija Ø D_{min}	31 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,88 stupanj

Ø D ₃	14 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229707
--------------	--------