



Kutna glodača glava 90° MECX, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 25/7mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227100 25/7
GTIN	4960664462889
Razred artikla	250

Opis

Opis:

Poboljšana produktivnost i pri nestabilnim uvjetima obrade zbog vrlo vrlo usko postavljenih pločica. Male sile rezanja i velika stabilnost za malu sklonost vibracijama. Omogućuje više funkcija glodanja kao što su kutno glodanja, ukapanje itd.

Tehnički opis

Ø drške D_s h6	25 mm
Duljina izboja L_1	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 0703
Ukupna duljina L_{ukupno}	120 mm
Ø reza D_c	25 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229707 (T6; 0,45 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Broj oštrica Z	7
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	21 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	48 mm
Interpolacija Ø D_{min}	47 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,55 stupanj

Ø D ₃	22 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229707
--------------	--------