



## Kutna glodača glava 90° MECX, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 26/5Lmm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227100 26/5L
GTIN	4960664462896
Razred artikla	250

### Opis

#### Opis:

Poboljšana produktivnost i pri nestabilnim uvjetima obrade zbog vrlo vrlo usko postavljenih pločica. Male sile rezanja i velika stabilnost za malu sklonost vibracijama. Omogućuje više funkcija glodanja kao što su kutno glodanja, ukapanje itd.

### Tehnički opis

Duljina izboja $L_1$	25 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ø drške $D_s$ h6	25 mm
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Ø reza $D_c$	26 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 0703
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	120 mm
Broj oštrica Z	5
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	22 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	50 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	49 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,52 stupanj
Ø $D_3$	23 mm

Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Stezni vijak	229707
--------------	--------