



## Alat za vađenje vijaka s uskim žljebovima, tip: 7



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082860 7
GTIN	4012929450701
Razred artikla	04D

### Opis

#### Izvedba:

Od žilavog krom-vanadij-čelika. Oštri rubovi utora čvrsto se hvataju u nabušeni vijak i izvrcu ga. S četverokutnom drškom za korištenje pomoću T ključa ureznika i sl.

#### Upotreba:

Za izvrtanje slomljenih vijaka s desnim navojem (prethodno bušenje  $\varnothing$  prema tablici, okretanje izvrtča za vađenje vijka ulijevo).

#### Odgovara:

Čelik.

#### Napomena:

UNC i UNF navoj dostupni na upit.

### Tehnički opis

Tip	7
prikladno za vijke/klinove	M24 – M33
prikladno za priрубnice cijevi (izbočine)	1/2 col
$\varnothing$ prethodnog bušenja	15 mm
prikladno za	Čelik
Vrsta proizvoda	Zavrtač vijaka