


Garant**SEKW 1204 AFTN, HB7515, tip: ST1400**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	214292 ST1400
GTIN	4045197553898
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 3,5$ mm.Posmak f_z po zubu: 0,19 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,19 mm
Tip	ST1400
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SEKW 1204 AFTN
Vrsta	HB7515
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	320 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	230 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	190 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		