

**Kutna glodača glava 90° MECX, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z:  
18/3Lmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227100 18/3L
GTIN	4960664462797
Razred artikla	250

**Opis****Opis:**

Poboljšana produktivnost i pri nestabilnim uvjetima obrade zbog vrlo vrlo usko postavljenih pločica. Male sile rezanja i velika stabilnost za malu sklonost vibracijama. Omogućuje više funkcija glodanja kao što su kutno glodanja, ukapanje itd.

**Tehnički opis**

Duljina izboja $L_1$	20 mm
Ø drške $D_s$ h6	16 mm
Ø reza $D_c$	18 mm
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	100 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 0703
Broj oštrica Z	3
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	14 mm
Interpolacija Ø $D_{maks}$	34 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	33 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,82 stupanj

Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

## Pribor

Stezni vijak	229707
--------------	--------