

**BDMT 070304 ER-JS, PR1225, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227146 INOX
GTIN	4960664609208
Razred artikla	25A

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,3 \times D$ . Točno  $90^\circ$  do  $a_p = 4$  mm.

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,05 – 0,08 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,05 – 0,08 mm
Tip	INOX
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 070304 ER-JS
Vrsta	PR1225
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	M
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		