



Kutna glodača glava 90° MEC11T, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 20/3mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227300 20/3
GTIN	4960664396078
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 11T3
maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	110 mm
Ø drške D_s h6	20 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø reza D_c	20 mm
Duljina izboja L_1	30 mm
Broj oštrica Z	3
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	13 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	38 mm
Interpolacija Ø D_{min}	34 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,88 stupanj
Ø D_3	14 mm

Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229708
--------------	--------