



Kutna glodača glava 90° MECX, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 32/8mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 227115 32/8 |
| GTIN | 4960664462933 |
| Razred artikla | 250 |

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------|
| Ø reza D_c | 32 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | BD.. 0703 |
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 229707 (T6; 0,45 Nm) |
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 40 mm |
| maksimalna dubina reza a_p maks | 6 mm |
| Ø prihvatne rupe | 16 mm |
| Broj oštrica Z | 8 |
| Kut uranjanja α_{maks} | 0,41 stupanj |
| Max duljina uranjanja L za α_{maks} | 28 mm |
| Interpolacija Ø D_{min} | 61 mm |
| Interpolacija Ø D_{maks} | 62 mm |
| Ø D_3 | 29 mm |
| Izvedba drške | s provrtom |
| Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Primjena glodala | Cirkularno glodalo |
| Primjena glodala | Glodanje uglova |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Pribor

| | |
|--------------|--------|
| Stezni vijak | 229707 |
|--------------|--------|