


Kutna glodača glava 90° MECX, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 40/10mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227115 40/10
GTIN	4960664462940
Razred artikla	250

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229707 (T6; 0,45 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Ø reza D_c	40 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 0703
Broj oštrica Z	10
Kut uranjanja α_{maks}	0,32 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	36 mm
Interpolacija Ø D_{min}	77 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	78 mm
Ø D_3	37 mm
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229707
--------------	--------