

Garant
Cirkularno glodalo (bez pločice), Tvrdi metal, tip: 11L

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	217405 11L
GTIN	4045197216915
Razred artikla	21Q

Opis
Izvedba:

Br. 217400 vel. 8 i vel. 11 te br. 217405 vel. 11L bez unutarnjeg hlađenja.

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: ne

za tip ploča: 03

Najmanji Ø rupe D: 10,6 mm

Unutarnji Ø d₁: 7,4 mm

maksimalna dubina reza S_{maks}: 1,6 mm

Duljina izboja L₁: 34,2 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}: 74,2 mm

Tehnički opis

Garnitura steznih vijaka	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Unutarnji Ø d ₁	7,4 mm
Izvedba drške	Weldon
Ø drške D _s h6	10 mm
Duljina izboja L ₁	34,2 mm
maksimalna dubina reza S _{maks}	1,6 mm
Najmanji Ø rupe D	10,6 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	74,2 mm
za tip ploča	03

Unutarnje hlađenje	ne
Materijal glodala	Tvrđi metal
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Cirkularno glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219820
---	--------