

Garant**Cirkularno glodalo (bez pločice), Čelik, tip: 8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217400 8
GTIN	4045197216861
Razred artikla	21Q

Opis**Izvedba:**

Br. 217400 vel. 8 i vel. 11 te br. 217405 vel. 11L bez unutarnjeg hlađenja.

Izmjena alata: PowerCard

za tip ploča: 04

Najmanji \varnothing rupe D: 7,9 mm

Unutarnji \varnothing d₁: 7,1 mm

maksimalna dubina reza S_{maks}: 0,35 mm

Duljina izboja L₁: 17,2 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}: 57,2 mm

Tehnički opis

Unutarnji \varnothing d ₁	7,1 mm
\varnothing drške D _s h6	10 mm
Najmanji \varnothing rupe D	7,9 mm
Garnitura steznih vijaka	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Ukupna duljina L _{ukupno}	57,2 mm
Duljina izboja L ₁	17,2 mm
Izvedba drške	Weldon
maksimalna dubina reza S _{maks}	0,35 mm
za tip ploča	04
Materijal glodala	Čelik

Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Cirkularno glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219820
---	--------