

**Garant**

**Pločica za glodanje za glodanje utora sigurnosnih prstena, bez skošenja, HB7720, nazivna debljina prstena: 1,1 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217454 1,1
GTIN	4045197217202
Razred artikla	21C

**Tehnički opis**

Dubina t	0,9 mm
Nazivna mjera debljina prstena	1,1 mm
Širina utora W -0,03	1,18 mm
Polumjer R	0,3 mm
Vrsta	HB7720
Vanjski Ø D	10,6 mm
Debljina E	2,34 mm
Tip	03
Broj oštrica Z	3
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	60 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	45 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno	35 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	S
GG(G)	prikladno	120 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		