

**Garant**
**Cirkularno glodalo (bez pločice), Čelik, tip: 11**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217400 11
GTIN	4045197216878
Razred artikla	21Q

**Opis**
**Izvedba:**

Br. 217400 vel. 8 i vel. 11 te br. 217405 vel. 11L bez unutarnjeg hlađenja.

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: ne

za tip ploča: 03

Najmanji  $\varnothing$  rupe D: 10,6 mm

Unutarnji  $\varnothing$   $d_1$ : 7,4 mm

maksimalna dubina reza  $S_{maks}$ : 1,6 mm

Duljina izboja  $L_1$ : 17,2 mm

Ukupna duljina  $L_{ukupno}$ : 57,2 mm

**Tehnički opis**

Izvedba drške	Weldon
Garnitura steznih vijaka	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Duljina izboja $L_1$	17,2 mm
$\varnothing$ drške $D_s$ h6	10 mm
Unutarnji $\varnothing$ $d_1$	7,4 mm
maksimalna dubina reza $S_{maks}$	1,6 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	57,2 mm
Najmanji $\varnothing$ rupe D	10,6 mm
za tip ploča	03

Unutarnje hlađenje	ne
Materijal glodala	Čelik
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Cirkularno glodalo

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219820
---	--------