

Garant**Cirkularno glodalo (bez pločice), Tvrdi metal, tip: 11XL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217405 11XL
GTIN	4045197216922
Razred artikla	21Q

Opis**Izvedba:**

Br. 217400 vel. 8 i vel. 11 te br. 217405 vel. 11L bez unutarnjeg hlađenja.

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: da

za tip ploča: 03

Najmanji \varnothing rupe D: 10,6 mm

Unutarnji \varnothing d₁: 8 mm

maksimalna dubina reza S_{maks}: 1,25 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}: 77,66 mm

\varnothing drške D_s h6: 8 mm

Tehnički opis

Izvedba drške	cilindrično
\varnothing drške D _s h6	8 mm
Unutarnji \varnothing d ₁	8 mm
Najmanji \varnothing rupe D	10,6 mm
Ukupna duljina L _{ukupno}	77,66 mm
Garnitura steznih vijaka	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
maksimalna dubina reza S _{maks}	1,25 mm
za tip ploča	03
Unutarnje hlađenje	da

Dubina navoja	40 mm
Materijal glodala	Tvrđi metal
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Cirkularno glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219820
---	--------