

Garant**Cirkularno glodalo (bez pločice), Tvrdi metal, tip: 20XL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217405 20XL
GTIN	4045197216946
Razred artikla	21Q

Opis**Izvedba:**

Br. 217400 vel. 8 i vel. 11 te br. 217405 vel. 11L bez unutarnjeg hlađenja.

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: da

za tip ploča: 02

Najmanji Ø rupe D: 17,5 mm

Unutarnji Ø d₁: 12,2 mm

maksimalna dubina reza S_{maks}: 2,6 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}: 121,5 mm

Ø drške D_s h6: 12 mm

Tehnički opis

Garnitura steznih vijaka	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
Najmanji Ø rupe D	17,5 mm
Unutarnji Ø d ₁	12,2 mm
Ø drške D _s h6	12 mm
maksimalna dubina reza S _{maks}	2,6 mm
Izvedba drške	cilindrično
Ukupna duljina L _{ukupno}	121,5 mm
za tip ploča	02
Unutarnje hlađenje	da

Dubina navoja	62,5 mm
Materijal glodala	Tvrđi metal
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Cirkularno glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219821
---	--------