

**Garant****Pločica za glodanje 55 °, HB7720, navoja po colu: 11****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217290 11
GTIN	4045197445421
Razred artikla	21C

**Opis****Tehnički opis**

Navoji po colu	11
Dubina t	1,494 mm
Geometrija ploče	Puni profil
Vanjski Ø D	16 mm
Broj steznih utora	6
Nagib navoja	2,3 mm
Primjena	Unutarnji i vanjski
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM
Vrsta navoja	BSW-LH
Vrsta navoja	G-LH

Vrsta navoja	G
Vrsta navoja	BSW
Kut profila navoja vijka	55 stupanj
Tip	P16
Broj oštrica Z	6
Smjer rezanja	desno i lijevo
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	500 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	400 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	250 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	60 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	45 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno	35 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	S
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
Uni	prikladno		

mokra maksimalno	prikladno
suho	prikladno