

Garant**Cirkularno glodalo (bez pločice), Čelik, tip: 25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217400 25
GTIN	4045197216892
Razred artikla	21Q

Opis**Izvedba:**

Br. 217400 vel. 8 i vel. 11 te br. 217405 vel. 11L bez unutarnjeg hlađenja.

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: da

za tip ploča: 01

Najmanji Ø rupe D: 23 mm

Unutarnji Ø d₁: 16 mm

maksimalna dubina reza S_{maks}: 3,45 mm

Duljina izboja L₁: 38,5 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}: 87 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L _{ukupno}	87 mm
Izvedba drške	Weldon
maksimalna dubina reza S _{maks}	3,45 mm
Najmanji Ø rupe D	23 mm
Ø drške D ₅ h6	16 mm
Garnitura steznih vijaka	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Duljina izboja L ₁	38,5 mm
Unutarnji Ø d ₁	16 mm
za tip ploča	01

Unutarnje hlađenje	da
Materijal glodala	Čelik
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Cirkularno glodalo

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219822
---	--------