

**Garant****Cirkularno glodalo (bez pločice), Tvrdi metal, tip: 25XL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217405 25XL
GTIN	4045197216953
Razred artikla	21Q

**Opis****Izvedba:**

Br. 217400 vel. 8 i vel. 11 te br. 217405 vel. 11L bez unutarnjeg hlađenja.

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: da

za tip ploča: 01

Najmanji  $\varnothing$  rupe D: 23 mm

Unutarnji  $\varnothing$  d<sub>1</sub>: 16 mm

maksimalna dubina reza S<sub>maks</sub>: 3 mm

Ukupna duljina L<sub>ukupno</sub>: 148,58 mm

$\varnothing$  drške D<sub>s</sub> h6: 16 mm

**Tehnički opis**

Garnitura steznih vijaka	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
Izvedba drške	cilindrično
maksimalna dubina reza S <sub>maks</sub>	3 mm
$\varnothing$ drške D <sub>s</sub> h6	16 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	148,58 mm
Unutarnji $\varnothing$ d <sub>1</sub>	16 mm
Najmanji $\varnothing$ rupe D	23 mm
za tip ploča	01
Unutarnje hlađenje	da
Dubina navoja	76,25 mm

Materijal glodala	Tvrđi metal
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Cirkularno glodalo

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219822
---	--------