

Garant**Cirkularno glodalo (bez pločice), Čelik, tip: 25L****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 217400 25L |
| GTIN | 4045197216908 |
| Razred artikla | 21Q |

Opis**Izvedba:**

Br. 217400 vel. 8 i vel. 11 te br. 217405 vel. 11L bez unutarnjeg hlađenja.

Izmjena alata: PowerCard

Unutarnje hlađenje: da

za tip ploča: 01

Najmanji Ø rupe D: 23 mm

Unutarnji Ø d₁: 16 mm

maksimalna dubina reza S_{maks}: 3,45 mm

Duljina izboja L₁: 67,5 mm

Ukupna duljina L_{ukupno}: 116 mm

Tehnički opis

| | |
|--|------------------------|
| Ø drške D _s h6 | 16 mm |
| Unutarnji Ø d ₁ | 16 mm |
| Ukupna duljina L _{ukupno} | 116 mm |
| Garnitura steznih vijaka | 219822 (20 IP; 5,0 Nm) |
| maksimalna dubina reza S _{maks} | 3,45 mm |
| Izvedba drške | Weldon |
| Duljina izboja L ₁ | 67,5 mm |
| Najmanji Ø rupe D | 23 mm |
| za tip ploča | 01 |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Unutarnje hlađenje | da |
| Materijal glodala | Čelik |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Cirkularno glodalo |

Pribor

| | |
|---|--------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219822 |
|---|--------|