

**Garant****Planska glodača glava 45°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 100/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214400 100/12
GTIN	4045197131836
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Velik broj oštrica za najbolju produktivnost. Pozitivan kut alata za mekano rezanje i smanjenu silu rezanja.

**Prednost:****Najviša produktivnost zahvaljujući:**

- **Najveća brzina rezanja.**
- **Najveći posmaci.**
- **Kratko vrijeme obrade.**

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,5** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnički opis**

Ø D <sub>3</sub>	108 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	SD.. 0903
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219809 (8IP; 1,5 Nm)
Ø prihvatne rupe	32 mm

Ø reza $D_c$	100 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	50 mm
maksimalni vanjski Ø $D_{\text{maks}}$	108,2 mm
Broj oštrica Z	12
Interpolacija Ø $D_{\text{min}}$	208 mm
Interpolacija Ø $D_{\text{maks}}$	214 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	97,5 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	0,29 mm
Interpolacija $a_p$	1,5 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	45 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,5 Nm	211750 1,5
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219809