


Garant**SDHT 0903 AEEN, HB7710, tip: GG**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	214470 GG
GTIN	4045197319555
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

- Izmjenjive pločice za velike brzine rezanja i posmake.
- Precizno sinterirano i brušeno za najbolje kvalitete površine.
- Struktura od fine granulacije za veliku žilavost i otpornost na trošenje.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 3 \text{ mm}$.

Posmak f_z po zubu: 0,17 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,17 mm
Tip	GG
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SDHT 0903 AEEN
Vrsta	HB7710
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	235 m/min	K
suho	prikladno		