


Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7525, tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214477 ST900
GTIN	4045197554406
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

- Izmjenjive pločice za velike brzine rezanja i posmake.
- Precizno sinterirano i brušeno za najbolje kvalitete površine.
- Struktura od fine granulacije za veliku žilavost **i** otpornost na trošenje.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 3 \text{ mm}$.

Posmak f_z po zubu: 0,14 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,14 mm
Tip	ST900
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SDMX 0903 AFEN
Vrsta	HB7525
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	360 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	255 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	215 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	190 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	170 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	K
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		