




Kutna glodača glava 90° MEC11T, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 20/3Lmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227305 20/3L
GTIN	4960664406531
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 11T3
maksimalna dubina reza ap maks	10 mm
Duljina izboja L_1	26 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø reza D_c	20 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	68 mm
Ø drške D_s h6	16 mm
Broj oštrica Z	3
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	13 mm
Interpolacija Ø D_{maks}	38 mm
Interpolacija Ø D_{min}	34 mm
Kut uranjanja α_{maks}	0,88 stupanj
Ø D_3	14 mm

Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229708
--------------	--------