



Akumulatorska udarna bušilica, tip: M18BPD4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070110 M18BPD4
GTIN	4002395004881
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

- Učinkovita baterijska udarna bušilica-odvijač s 2 brzine s podešavanjem okretnog momenta u više stupnjeva.
- REDLITHIUM-ION™ litij-ionske baterije Red s nadzorom pojedinačnih ćelija i prikazom napunjenosti.
- Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
- Metalna brzostezna glava za svrdlo FIXTEC sa zaključavanjem vretena.
- Ručica s mekanom oblogom za visoku udobnost tijekom upotrebe.
- LED-osvjetljenje radnog područja.
- Motor POWERSTATE™ bez četkica (ne vel. M18BPD4) za maksimalnu učinkovitost. Minimalno trošenje i do 10 puta dulji vijek trajanja od standardnih DC motora.
- Elektronika REDLINK PLUS™ – zaštita od preopterećenja i upravljanje učinkovitosti.

S 4-polnim DC motorom, bez održavanja.

Prednost:

Motor POWERSTATE™ bez četkica.

Dio isporuke:

Uključuje 2x litiji-ionske baterije, punjač, transportni kofer, (HD-kutija) i kopču za remen.

Napomena:

Odgovarajuće baterije i punjače pronaći ćete pod br. 073814 – 073816, 073827 i 073840.

Odgovarajući Bluetooth Tracking modul možete pronaći na 070103 BTT-1.

Tehnički opis

Napon baterije	18 V
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Oznaka proizvođača	M18BPD-402X
maksimalne vibracije prema EN s funkcijom udarnog bušenja	13 m/s ²
maksimalan broj okretaja 2. brzina	1800 min ⁻¹
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 18 V
Područje stezanja brzostezne glave	1,5 - 13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u čeliku	13 mm
maksimalni Ø spiralne rupe u drvu	38 mm
Kapacitet baterije	4 Ah
maksimalan broj okretaja 1. brzina	0 - 450 min ⁻¹
maksimalni Ø spiralne rupe u betonu	16 mm
maskimalan okretni moment	60 Nm
maksimalne vibracije prema EN bez funkcije udarnog bušenja	0,95 m/s ²
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
Broj sadržanih baterija	2
Konstrukcija motora	4-polni
tipična uporaba	Strong
Težina	2,1 kg
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
prikladno za materijal	Beton
prikladno za materijal	Kamen
prikladno za materijal	Zid
Vrsta proizvoda	Udarni bušaći odvijač

Pribor

Li-lonski sustav M18B4 Vrsta baterije MB18	073816 MB18
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218FC	073840 M1218FC
Uređaj za punjenje akumulatora tip M1218C	073840 M1218C