



Kutna glodača glava 90° MEC11T, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/6mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227310 63/6
GTIN	4960664437504
Razred artikla	250

Opis

Opis:

MEC11T tip glodala s većom stabilnošću zahvaljujući manjem broju oštrica od MECX. Stoga je moguć veći posmak po zubu.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	40 mm
Ø reza D_c	63 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 11T3
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	10 mm
Ø prihvatne rupe	22 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229708 (T8; 1,2 Nm)
Broj oštrica Z	6
Kut uranjanja α_{maks}	0,2 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	56 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	120 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229708
--------------	--------